



JAPAN SENSOR

放射温度計



さわれないものほど、
測りたくなる。



TMHX シリーズ

TMHX-CUE

新開発 InSb (インジウムアンチモン) 素子を採用し、世界最速、**0.1mS (0.0001秒)***の超高速応答を実現。

CE マーキング適合。

※小型版の TMHX-CHE (応答速度 1mS) もございます。 ※常温測定にて



TMHX-CNE

充実した機能を搭載した、**ニュースタンドモデル**。

CE マーキング適合。



TMHX-CLE

アルミボディ採用で堅牢性があり、
IP67 相当の防塵構造。耐熱性、耐薬品性もアップ。
500mm の長距離測定も可能。(0~1350℃)

※全機種共通



TMHX-CSE

標的サイズ **φ0.7mm の超微小測定**ができ、
小さな部品も測定可能。

※小型版の測定距離 100mm、標的サイズφ1mm 仕様もございます。



上記以外にも、低温金属用、鏡面用、ガラス用、フィルム用、石英ガラス越し用、ランプ加熱用、炎越し用、
炎検知センサなどの多様なバリエーションがあります。詳細はスペックシートをご参照ください。

InSb（インジウムアンチモン）素子採用で機能が大幅アップ


ダイレクト変換で超高速に測定

従来のサーモパイル素子は、赤外線をいったん熱に変換してから電気信号に変換するため、応答時間が制限されましたが、TMHX シリーズは InSb（インジウムアンチモン）素子を採用することで、赤外線をそのまま電気信号にダイレクト変換。常温測定にて世界最速の応答時間を実現し、測定時間が大幅に短縮されました。

サーモパイル方式(従来品) 赤外線 ▶ 熱 ▶ 熱電対 ▶ 電圧


TMHX シリーズ 赤外線 ▶ **ダイレクト変換** ▶ 電流

TMHX-**CHE**=1mS (0.001秒) TMHX-**CNE/CLE/CSE**=10mS (0.01秒)



安定性も大幅アップ



従来のサーモパイル素子使用の TMH91 に比べ、InSb（インジウムアンチモン）素子を採用することで、安定性が大幅に向上しています（下グラフ参照）。2～6.8 μ m の短い波長を使用。そのため金属（鉄、SUS、クロム等）の温度測定時に、従来品より 2 倍近い数値の放射率設定値が期待でき、さらなる安定性が見込めます。



使い勝手の良さと堅牢性を追求

同光軸 LED 照準方式で位置合わせが簡単

放射温度計はワークの測定部分に測定範囲を合わせるため、センサヘッドから照準光を出し、温度測定範囲を示します。その際、測定範囲をワークの測定部分に適切に合わせないと、温度指示値が低めになり正確に測定できません。TMHX シリーズが採用している「同光軸 LED 照準方式」は、温度測定範囲が目で見た状態に近いため、位置合わせが簡単にできます。 ※照準光の消灯可。



標的サイズ 最小直径 0.7mm の微小スポット測定

TMHX CS は、標的サイズが直径 0.7mm と極めて微小なスポットの測定ができます。標的サイズは、0.7mm から 9.0mm まで、用途に合わせてお選びいただけます。

測定実寸法イメージ

TMHX-CSE $\phi 0.7\text{mm}$



TMHX-CNE $\phi 1.6\text{mm}$



TMHX-CHE $\phi 3.5\text{mm}$




TMHX-CLE $\phi 9.0\text{mm}$



アルミボディ採用で IP67 相当の高い耐久性

アルミボディを採用することにより、堅牢性、耐熱性、耐薬品性がアップし、IP67※ 相当の防塵構造です。従来品に比べても、体積比で約 30% の大幅な小型化も実現。左右対称設計なので、設置もしやすくなりました。また、ケーブル線を太くし、断線対策も強化しています。



※IP67

IEC 規格 IEC60529 に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示で、粉塵が内部に侵入することを防止し、若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。という「保護の程度」をあらわしています。

多彩な使用状況に対応

TMHX シリーズは、温度の表示方法、放射率の入力、データの通信方法など、お客様のご使用状況に応じて表示設定器、パラメータ設定器などをご用意しております。また、温度計を単体でご購入いただき、周辺機器、システムをお客様が構築されることもできます。詳細につきましては、別冊の表示設定器カタログをご参照ください。

TMHX の全ての型式との
組み合わせが可能です。

表示設定器 TMCX-NDE



→ RS232C 通信
アナログ出力

※卓上型 TMCX-NLN もあります。



→ アナログ出力
アラーム出力
放射率入力

表示設定器 TMCX-HA/HD

→ RS232C 通信
アナログ出力

※卓上型 TMCX-HLN もあります。



→ アナログ出力
アラーム出力
放射率入力
RS485 通信

現場型表示設定器 TMCX-TDE

→ RS232C 通信
アナログ出力



→ アナログ出力
アラーム出力
microSD カード

パラメータ設定器 PWCX

→ RS232C 通信



電池動作

パラメータ設定セット PWZX

パソコンソフトインストール
＜有償版＞PWSX ＜無償版＞PWSX-F

→ RS232C 通信

USB-RS232C 変換器 PWUX



→ RS232C 通信
アナログ出力
アラーム出力

温度調節器

データロガ

PLC

パソコン

記録計

概略仕様

基本型式	TMHX -CNE0500 -0035E1.6	TMHX -CNE0500 -0070E003	TMHX -CNE0500 -0120E5.5	TMHX -CUE0500 -0200B007	TMHX -CLE1350 -0500B009	TMHX -CSE0500 -0040H0.7
温度範囲	1000℃ 500℃ 0℃ 0~500℃			0~500℃	0~1350℃	0~500℃
実効波長	2~6.8μm				3~5.6μm	5~6.8μm
標準測定距離	35mm	70mm	120mm	200mm	500mm	40mm
標準標的サイズ	ø 1.6mm	ø 3.0mm	ø 5.5mm	ø 8.0mm	ø 9.0mm	ø 0.7mm
応答時間	10mS(0.01秒)~			0.1mS(0.0001秒)~	10mS(0.01秒)~	
アナログ出力	4~20mA／0~20mA／0~1V／mV/℃ 切替					
アラーム出力	オープンドレイン1点 DC27V、0.2A					
通信	RS232C準拠、非絶縁					
電源	DC4.7~27V、0.1A max.					

豊富なアクセサリ群

シールドケース	取付金具	窓材	エアパージフード	エアレスフード	直角ミラー	水冷ジャケット
TMSX-A TMSX-B4	TMAX-A TMAX-B	TMDX-A1C TMDX-15C	TMPX-A1 TMPX-15	TMNX-A1 TMNX-15	TMLX-A1C TMLX-15C	TMWX-A1 TMWX-A2
高周波加熱等における、磁界の影響の低減	センサヘッドの取付	レンズの汚れ防止	レンズの防塵／光路中の埃や煙のパージ	レンズの防塵／エア不要	光路の90°曲げ	センサヘッドの冷却

延長ケーブル	分岐ケーブル	PWC1用 中継ケーブル	TMC9用 中継ケーブル	0~5V/10V 変換抵抗	アナログ出力用 終端コンデンサ	フェライトコア
TMBX-E05	TMBX-B01	TMBX-A	TMBX-R	TR-251N TR-501N	TC-105N	FC-2032
接続ケーブルの延長用(5m) e-CON	温度計単体使用時の設定器用 e-CON分岐	PWC1(旧機種)との接続用	TMC9(旧機種)との接続用	アナログ出力 0~5V用 0~10V用	アナログ出力 ノイズ対策	電源ノイズ対策用






JAPAN SENSOR 放射温度計

TMHX-C シリーズ スペックシート


CE

特徴	汎用品			微小点		長距離：500mm
外観						
型式	TMHX -CNE0500 -0035E1.6	TMHX -CNE0500 -0070E003	TMHX -CNE0500 -0120E5.5	TMHX -CSE0500 -0100E001	TMHX -CSE0500 -0040H0.7	TMHX -CLE1350 -0500B009
温度範囲	 0 ~ 500°C			 0 ~ 500°C		 0 ~ 1350°C
実効波長	2.0 ~ 6.8 μ			2.0 ~ 6.8 μ	5.0 ~ 6.8 μ	3.0 ~ 5.6 μ
標準測定距離	35mm	70mm	120mm	100mm	40mm	500mm
標準標的サイズ ※注 2	 ϕ 1.6mm	 ϕ 3mm	 ϕ 5.5mm	 ϕ 1mm	 ϕ 0.7mm	 ϕ 9mm
精度定格 ※注 1	300°C未満： $\pm 3.0^\circ\text{C}$ 300°C以上：測定値の $\pm 1\%$			$\pm 5^\circ\text{C}$	300°C未満： $\pm 3.0^\circ\text{C}$ 300°C以上：測定値の $\pm 1\%$	300°C未満： $\pm 3.0^\circ\text{C}$ 300°C以上：測定値の $\pm 1\%$
再現性 ※注 1	$\pm 0.5^\circ\text{C}$			$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$
測定分解能 ※注 1	0.5°C以下			100°C未満：3°C以下 100°C以上：1.5°C以下	50°C未満：1°C以下 50°C以上：0.5°C以下	50°C未満：1°C以下 50°C以上：0.5°C以下
応答時間	0.01 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定			0.05 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定	0.01 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定	0.01 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定 ※3
ウォームアップ時間	1 分			1 分	3 分	1 分
外形図	HX-C1			HX-C2a	HX-D4	HX-C2b
質量 (ケーブルを除く)	80g			85g	190g	90g
ケーブル	2m 直出し			2m 直出し	2m コネクタ接続	2m 直出し
使用可能 アクセサリ分類	A			B	C	B ※4

※注 1	周囲温度：23 $\pm$ 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.05 秒にて
※注 2	標準測定距離以外での標的サイズは光路図を参照。エネルギーレベルで全体の 90% 以上含まれる範囲を示します。
※注 3	内部レンジ切換時、0.001 秒が加算される場合あり
※注 4	水冷ジャケットは、TMWX-A3 が対応しています。

特徴	高速応答：1mS		超高速応答：0.1mS	ガラス用				
外観								
型式	TMHX -CHE0500 -0100B3.5	TMHX -CHE0500 -0200B007	TMHX -CUE0500 -0200H008	TMHX -CGE1200 -0180E007	TMHX -CGE1200 -0500E020	TMHX -CGE2400 -0150H2.2	TMHX -CGE2400 -0300H4.5	TMHX -CGE2400 -1500H020
温度範囲	 0 ~ 500℃		 0 ~ 500℃	 50 ~ 1200℃		 50 ~ 2400℃		
実効波長	2.0 ~ 6.8 μ m		2.0 ~ 6.8 μ m	5.0 ~ 5.6 μ m				
標準測定距離	100mm	200mm	200mm	180mm	500mm	150mm	300mm	1500mm
標準標的サイズ ※注 2	 ø 3.5mm	 ø 7mm	 ø 8mm	 ø 7mm	 ø 20mm	 ø 2.2mm	 ø 4.5mm	 ø 20mm
精度定格 ※注 1	350℃未満：± 3.5℃ 350℃以上：測定値の± 1%		400℃未満：± 4℃ 400℃以上：測定値の± 1%	300℃未満：± 3℃ 300℃以上：測定値の± 1%		300℃未満：± 3℃ 300℃～ 1200℃未満：測定値の± 1% 1200℃以上：測定値の± 2% ※注 5		
再現性 ※注 1	± 1℃		± 0.5℃	± 1℃		測定値の± 0.2% ± 2℃		
測定分解能 ※注 1	50℃未満：1.5℃以下 50℃以上：0.7℃以下		50℃未満：4℃以下 50℃以上：3℃以下	100℃未満：1℃以下、100℃以上：0.5℃以下				
応答時間	0.001 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定		0.0001 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定	0.05 秒 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定 ※注 3		0.01 秒 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定 ※注 4		
ウォームアップ時間	1 分		3 分	1 分		3 分		
外形図	HX-C2a		HX-D4	HX-C1		HX-D4		
質量 (ケーブルを除く)	85g		190g	80g		190g		
ケーブル	2m 直出し		2m コネクタ接続	2m 直出し		2m コネクタ接続		
使用可能 アクセサリ分類	B		C	A		C		

※注 1	周囲温度：23 $\pm$ 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.001 秒にて	周囲温度： 23 $\pm$ 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.0001 秒にて	周囲温度：23 $\pm$ 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.05 秒にて
※注 2	標準測定距離以外での標的サイズは光路図を参照。エネルギーレベルで全体の 90% 以上含まれる範囲を示します。		
※注 3	内部レンジ切替時、0.001 秒が加算される場合あり。		
※注 4	内部レンジ切替時、0.002 秒が加算される場合あり。		
※注 5	2000°C超は精度保証外となります。		

特徴	鏡面用		フィルム用	石英ガラス越し		ランプ加熱用	炎越し用	炎検知センサ
外観								
型式	TMHX -CME0250 -0020E004	TMHX -CME0250 -0050H003	TMHX -CFE0350 -0200E012	TMHX -CQE0500 -0200E011	TMHX -CQE0500 -0200H004	TMHX -CPE1200 -0180E007	TMHX -CVE1300 -0200H4.5	TMHX -CBE1500 -0300E018
温度範囲	 50 ~ 250°C		 80 ~ 350°C	 50 ~ 500°C		 0 ~ 1200°C	 200 ~ 1300°C	 150 ~ 1500°C
実効波長	2 ~ 6.8 μm		3.4 μm	3.0 ~ 4.0 μm	2.8 ~ 3.9 μm	5.0 ~ 6.8 μm	3.9 μm	4.3 μm
標準測定距離	20mm ※注 5	50mm ※注 5	200mm	200mm		180mm	200mm	300mm
標準標的サイズ ※注 2	 ø 4mm	 ø 3mm	 ø 12mm	 ø 11mm	 ø 4mm	 7mm	 ø 4.5mm	 ø 18mm
精度定格 ※注 1	± 5°C	± 4°C	± 4°C	300°C未満： ± 3°C 300°C以上： 測定値の± 1%	300°C未満： ± 4°C 300°C以上： 測定値の± 1.5%	300°C未満： ± 3°C 300°C以上： 測定値の± 1%	300°C未満：± 3°C 300 ~ 1200°C未満： 測定値の± 1% 1200°C以上： 測定値の± 2%	規定なし
再現性 ※注 1	± 2°C		± 1°C	± 1°C		± 0.5°C	測定値の± 0.2% ± 0.2°C	± 5°C
測定分解能 ※注 1	2°C以下		120°C未満： 1°C以下 120°C以上： 0.5°C以下	100°C未満： 1°C以下 100°C以上： 0.5°C以下	0.5°C以下	0.5°C以下	300°C未満： 1°C以下 300°C以上： 0.5°C以下	1°C以下
応答時間	0.05 秒 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定		0.05 秒 ~ 5 秒 (0 ~ 95% アナログ出力) スムージング 機能にて可変 設定	0.05 ~ 5 秒 (0 ~ 95%アナログ出力) スムージング機能にて可変設定 ※注 3		0.01 ~ 5 秒 (0 ~ 95% アナログ出力) スムージング 機能にて可変 ※注 3	0.01 ~ 5 秒 (0 ~ 95% アナログ出力) スムージング 機能にて可変 設定 ※注 4	0.05 ~ 5 秒 (0 ~ 95% アナログ出力) スムージング機 能にて可変
ウォームアップ 時間	3 分		1 分	1 分	3 分	1 分	3 分	1 分
外形図	HX-C1 + 遮光フード	HX-D5	HX-C1	HX-C1	HX-D4	HX-C1	HX-D4	HX-C1
質量 (ケーブルを除く)	110g	210g	80g	80g	190g	80g	190g	80g
ケーブル	2m 直出し	2m コネクタ接続	2m 直出し	2m 直出し	2m コネクタ接続	2m 直出し	2m コネクタ接続	2m 直出し
使用可能 アクセサリ分類	A	C	A	A	C	A	C	A

※注 1	周囲温度：23 ± 5°C 放射率：0.05 スムージング時間：0.5 秒にて	周囲温度：23 ± 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.5 秒にて	周囲温度：23 ± 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.1 秒にて	周囲温度：23 ± 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.05 秒にて	周囲温度：23 ± 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：0.05 秒にて	周囲温度：23 ± 5°C 放射率：1.0 スムージング時間：1 秒にて
※注 2	標準測定距離以外での標的サイズは光路図を参照。エネルギーレベルで全体の 90% 以上含まれる範囲を示します。					
※注 3	内部レンズ切替時、0.001 秒が加算される場合あり。					
※注 4	内部レンズ切替時、0.002 秒が加算される場合あり。					
※注 5	有効測定距離：± 10mm					

■ 共通仕様

検出素子	InSb（インジウムアンチモン）		
照準	LED 照準（赤） ※照準光の消灯可		
出力	アナログ出力（非絶縁）		
	出力タイプ（切換）	出力有効範囲	出力精度 ※注 1
	0 ～ 1V	30mV 以上	± 1.5mV
	mV/℃	30mV（30℃） 以上	± 1.5mV
	0 ～ 20mA	0.2mA 以上	± 0.02mA
	4 ～ 20mA	4.0mA 以上	± 0.02mA
	RS232C 出力（RS232C 準拠、非絶縁）		
	出力スイング幅：約± 4V 通信速度：4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 BPS		
	アラーム出力（非絶縁）		
	オープンドレイン 1 点：DC27V、0.2A ヒステリシス設定幅：0 ～ 99.9℃		
ピークホールド	リセット方式 （選択）	時間：0.01 ～ 10sec 可変 放電：時間 0.01 ～ 10sec、レベル 0.2 ～ 1.0	
放射率補正	保証範囲：0.3 ～ 1.0 ※注 2 設定範囲：0.050 ～ 1.000（設定分解能 0.001） ◎反射補正機能付き		
センサ補正機能	スパン：0.500 ～ 2.000、 ゼロ：－ 50 ～＋ 50℃		
温度表示	なし		
ケーブル長	2m（標準）		
構造	防塵（IP67 相当） 出力コネクタ部は除く		
使用周囲温度	0 ～ 50℃ ※注 3		
使用周囲湿度	30 ～ 85% RH（結露のないこと）		
保存周囲温度	－ 15 ～ 70℃ ※注 3		
電源電圧	DC4.7 ～ 27V、0.1A max.		

CE : CE マーキング適合 (EMC 指令 EN61326-1 : 2013、RoHS 指令 EN50581 : 2012)

※注 1 : 精度定格 (温度) に上記出力精度 (静的誤差) が加算される

※注 2 : TMHX-CME のみ保証範囲: 0.05 ~ 1.0

※注 3 : TMHX-CME250-0020E004 のみ使用周囲温度 0 ~ 70°C、保存周囲温度 - 15 ~ 80°C



型式オプション (標準型式の末尾に数字を追加)	ケーブル長	-00	2m (標準)	アナログ電圧出力 mV/°C 4 ~ 20mA 0 ~ 20mA 切替可	0	0 ~ 1V (標準)
		-05	5m		5	0 ~ 5V (抵抗内蔵型)
		-10	10m		1	0 ~ 10V (抵抗内蔵型)

動作

アラーム出力動作			
モード No.	モード名	測定温度	
		← 低温 アラーム L 設定値	アラーム H 設定値 高温 →
1	上限 ON		
2	上限 OFF		
3	下限 ON		
4	下限 OFF		
5	上下限内 ON		
6	上下限内 OFF		
7	エラー ON		
8	エラー OFF		


・エラー時：内部電圧異常

ON




光路図

※エネルギーレベルで全体の 90% 以上含まれる範囲を示します。




光路図

※エネルギーレベルで全体の 90% 以上含まれる範囲を示します。




センサヘッド外形図 (mm)

HX-C1




質量: 80g(センサヘッド部)、150g(ケーブル部)

HX-C2a



質量: 85g(センサヘッド部)

HX-C2b




質量: 90g(センサヘッド部)

HX-C2a/HX-C2b 共通ケーブル



質量: 150g(ケーブル部)


HX-D4




質量: 190g(センサヘッド部)、160g(ケーブル部)

センサヘッド外形図 (mm)


HX-C1+遮光フード



HX-D5



結線図 (温度計単体使用の場合)



■ アクセサリ

取付金具	TMAX-A
センサヘッドの取付	アクセサリ分類：A, B

t 2.0
質量: 45g

取付金具	TMAX-B
センサヘッドの取付	アクセサリ分類：C

t 2.0
質量: 85g

窓材	TMDX-A1C / TMDX-15C / TMDX-25C
レンズの汚れ防止	

型式	A	B	C	D	アクセサリ分類
TMDX-A1C	Ø20.5	7	12	M16P2	A
TMDX-15C	Ø20.5	7	10	M16P0.75	B
TMDX-25C	Ø30.5	9	12	M26P0.75	C

エアパージフード	TMPX-A1 / TMPX-15 / TMPX-25
レンズの防塵／光路中の埃や煙のパージ	

型式	A	B	C	D	E	F	アクセサリ分類
TMPX-A1	Ø18	Ø10	35	40	M16P2	24.5	A
TMPX-15	Ø20	Ø17	50	53	M16P0.75	27	B
TMPX-25	Ø30	Ø25	75	79	M26P0.75	32	C

エアレスフード	TMNX-A1 / TMNX-15 / TMNX-25
レンズの防塵／エア不要	

型式	A	B	C	D	アクセサリ分類
TMNX-A1	Ø28	50	54.5	M16P2	A
TMNX-15	Ø40	70.5	73.5	M16P0.75	B
TMNX-25	Ø66	107	112.5	M26P0.75	C

直角ミラー	TMLX-A1C / TMLX-15C / TMLX-25C
光路の90° 曲げ	

型式	A	B	C	D	E	F	G	光路長	アクセサリ分類
TMLX-A1C	23.8	20	5	14.9	M16P2	34	29.8	34.9	A
TMLX-15C	23.8	20	3	14.9	M16P0.75	34	29.8	34.9	B
TMLX-25C	36	30	5	22	M26P0.75	50	45	52	C

アクセサリ


シールドケース

TMSX-A

高周波加熱等における、
磁界の影響の低減

アクセサリ分類：A, B

質量：65g



取付穴 2- $\phi 6.2$ 穴 センサヘッド

寸法：
前面：26 ± 0.5 × 13
側面：40 ± 0.5 × 38.4 ± 0.5
底面：52 ± 0.5 × 5.5
センサヘッド突出：20


シールドケース

TMSX-B4

高周波加熱等における、
磁界の影響の低減

アクセサリ分類：C

質量：100g



取付穴 2- $\phi 6.2$ 穴 センサヘッド


寸法：
前面：32 ± 0.5 × 16
側面：56 ± 0.5 × 54.4 ± 0.5
底面：58 ± 0.5 × 10.2
センサヘッド突出：33

水冷ジャケット

TMWX-A1 / TMWX-A2 / TMWX-A3

センサヘッドの冷却





水冷用フード (別売)

取付金具 TMAX-B (別売)

取付ネジ 4-M3深さ4

測定距離


ナット

センサヘッド

計装エア入口

取付穴 2- $\phi 6.2$ 穴

寸法：
前面：62 (A1), 86 (A2), 98 (A3) × 35 (A1), 50 (A2), 50 (A3)
側面：42 × 7.5
底面：12 × 8.5



エアコントローラ
器内バージ用エア入口
4×2.5チューブ用
ドライエア (結露防止用)

冷却水入口
6×4チューブ用
0.5MPa Max

冷却水出口
6×4チューブ用

型式	A	B	アクセサリ分類	水冷用フード
TMWX-A1	62	35	A	TMPX-10W
TMWX-A2	86	50	B ※	TMPX-15W
TMWX-A3	98	50	TMHX-CLE	TMPX-15W


※TMHX-CLEは除く


水冷ジャケット

TMWX-B4

センサヘッドの冷却

アクセサリ分類：C





水冷用フード TMPX-25W (別売)

取付金具 TMAX-B (別売)

取付ネジ 4-M3深さ4

測定距離


ナット

センサヘッド

計装エア入口

取付穴 2- $\phi 6.2$ 穴

寸法：
前面：80 × 32
側面：9 × 33
底面：42 × 7.5
センサヘッド突出：64





冷却水入口
6×4チューブ用
0.5MPa Max

冷却水出口
6×4チューブ用

エアコントローラ
器内バージ用エア入口
4×2.5チューブ用
ドライエア (結露防止用)

※写真はイメージです。

■ アクセサリ

延長ケーブル 接続ケーブルの延長用 (5m) e-CONメス / e-CONオス  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 390g	TMBX-E05
分岐ケーブル  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 85g	TMBX-B01
TMC9 用中継ケーブル 表示設定器 TMC9 (旧機種) との接続用  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 12g	TMBX-R
PWC1 用中継ケーブル パラメータ設定器 PWC1 (旧機種) との接続用  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 16g	TMBX-A
0 ~ 5V / 10V 変換抵抗 アナログ出力 0 ~ 5V 用 (TR-251N) 0 ~ 10V 用 (TR-501N) 0 ~ 20mA を電圧に変換  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 0.5g	TR-251N / TR-501N
アナログ出力用終端コンデンサ アナログ出力ノイズ対策 アナログ信号受信端に接続  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 0.5g	TC-105N
フェライトコア 電源ノイズ対策用 接続ケーブルの温度計側に取付け  アクセサリ分類: A, B, C 質量: 23g	FC-2032
黒体塗料 ワークに塗布し放射率を 0.94 に高める  アクセサリ分類: A, B, C 内容量: 120ml	JSC-3 号



赤外線計測機器専門メーカー

ジャパンセンサー株式会社

本社 東京都港区港南 2-12-27 イケダヤ品川ビル
 〒108-0075 TEL.03 (6716) 8877 FAX.03 (6716) 8879
 E-mail tokyo@japansensor.co.jp

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島 3-8-15 EPO新大阪ビル 2F
 〒532-0011 TEL.06 (6304) 7335 FAX.06 (6304) 7698
 E-mail osaka@japansensor.co.jp
 URL http://www.japansensor.co.jp

●このカタログに記載された内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●お問い合わせは下記まで——